

JD-001H

投光器用



各種投光器に取り付けて
カンタン設置、しっかり固定
最大口開き幅:100mm

AC投光器:

【20W】GY20W・LD-26K・LD-26K-DQ

【30W】 LD-30E・LD-30E-DQ

【50W】 LDT-5F・LD-5CP・LD106・LD50W-ZB
LD50W-DQ・LDJ-50H

【60W】 LE-F60W・LD-F60W-DQ

【100W】(二個必要) LD-E9W・LD-E9W DQ・
LDT-150・LD-102T・LD-17X-MW・LDJ-100M

ソーラーライト: (※ソーラーパネルには使用不可)

TYH-10P-N · TYH-15WT · TYH-16M-N ·

TYH-20WE · TYH-30WA · TYH-34DW ·
TYH-40WG · TYH-50WK · TYH-65A


IYH-40WG · IYH-50WK · IYH-G5A

注意:取り付けても倒れたりしない安定した場所をお選びください


記号	名 称					型 式		
図名					図番	尺度		用紙 A4
設計		製図		承認	  LED照明の開発・製造・販売 072-447-8536 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			

● 取付可能範囲【角材】:厚さ約10~100mm【丸棒】:約Φ20~50mm(単管)

1.M8ノブボルトを取り外してください。



2.取付部材の厚みにより、中心蝶型ボルトを緩めてください。
(口開きは最大100mmまで)






3.投光器をノブボルトでクランプ頭部に取り付けてください。

4.取付部材に挟んでください。
(つかみ板やつかみパイプなどに対応)
5.中心蝶型ボルトをしっかりと締めつけ、固定してください。


※最大つかみ板厚:100mm
最大つかみパイプ径:Φ50mm

記号		名 称			型 式		
図名				図番	尺 度	用 紙	A 4
設計		製 図		承 認	 株式会社 グッド・グッズ  昭晔照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

● 取付可能範囲




【丸棒】





約Φ20~50mm(単管)

【角材】



厚さ約10~100mm

記号	名 称				型 式		
図名				図番	尺度	用紙	A4
設計		製図		承認	  LED照明の開発・製造・販売 072-447-8536 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		



100W大型投光器使用例 二個必要

記号	名 称				型 式		
図名				図番	尺度	用紙	A4
設計		製図		承認	GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ 昭暉照明 SYOKI LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ㊟ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		