


各部位の名称

ヘッドライト

サイドライト


充電指示ランプ



マグネット



電源スイッチ

充電差込口 (Type-C入力)




品名	LEDハンディライト	品番	HL-07C
GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ LED照明の開発・製造・販売 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com E-mail home@goodgoods.co.jp 〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8 ☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537 			

寸法



品名	LEDハンディライト	HL-07C
GOODGOODS[®] 株式会社 グッド・グッス LED照明の開発・製造・販売 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com E-mail: home@goodgoods.co.jp 〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8 ☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537 		


ヘッドライト



最大80lm
照射距離：約25m

品名	LEDハンディライト	HL-07C
GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ LED照明の開発・製造・販売 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com E-mail home@goodgoods.co.jp 〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8 ☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537 		

サイドライト



最大150m
照射距離：約8m

品名	LEDハンディライト	品番	HL-07C
----	------------	----	--------




LED照明の開発・製造・販売
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com
E-mail home@goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537




点灯/充電操作




電源スイッチ



短押し1回目：ヘッドライト点灯



短押し2回目：サイドライト点灯



短押し3回目：消灯




入力電圧：DC5V 1A (TYPE-C)
充電時間：約2-2.5時間


品名	LEDハンディライト	品番	HL-07C
GOODGOODS 株式会社 グッド・グッド LED照明の開発・製造・販売 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com E-mail home@goodgoods.co.jp 〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8 ☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537 			

使用例


ヘッドライト点灯



サイドライト点灯




鉄面にマグネット固定



※マグネット強度について
マグネットは、磁石がつく設置面の金属含有量や塗料などによりその強度が異なります。

引っ掛ける



品名	LEDハンディライト	品番	HL-07C
GOODGOODS[®] LED照明の開発・製造・販売 株式会社 グッド・グズ www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com E-mail home@goodgoods.co.jp 〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8 ☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537 			